



## Ergonomie-Telefone

### Zubehör: Ergophone Funk-Zugtaster TRX

#### Beschreibung

Der Funk-Zugtaster TRX leitet Rufe über Funk an ein Ergophone Telefon mit integriertem Funkempfänger 869,2 MHz oder an einen externen Ergophone Funkempfänger/Funkempfänger TRX weiter.

Der Zugtaster beinhaltet einen Transceiver (TRX), welcher senden und empfangen kann.

Funk-Zugtaster werden vornehmlich in Seniorenheimen oder in Bereichen des betreuten Wohnens eingesetzt.

Ein solcher Taster kann z. B. im Bad neben der Toilette in Aufputz- oder Unterputzmontage installiert werden.



#### Leistungsmerkmale

- Europäische Hausnotruffrequenz 869,2 MHz
- Bidirektionaler Transceiver (TRX)
- Technische Überwachung (Batterieüberwachung und Tagesmeldung)
- Batterie (Knopfzelle Lithium 3V CR2450) kann nur vom Hersteller ausgetauscht werden
- Batterielebensdauer: bis zu 5 Jahre bei normaler Nutzung (Notrufauslösung einmal am Tag und wöchentlicher Testruf)
- Funkreichweite: bis zu 30 m in Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur) und bis zu 250 m im Freien
- Auf- und Unterputzmontage

*Technische Änderungen vorbehalten.  
Produktfarbe den Abbildungen ähnlich.  
Ausgabestand: Rev. 02*

#### Technische Daten

Abmessungen Aufputzdose (B x H x T):	8,5 x 8,5 x 4,5 cm
Sichtbarer Taster bei Unterputzmontage (B x H x T):	8 x 8 x 1 cm
Gehäuse:	ABS
Gewicht:	ca. 220 g bei Aufputzdose
Funkempfängersystem:	869,2 MHz
Funkreichweite:	max. 250 m im Freien, max. 30 m in Gebäuden
Batterie:	Knopfzelle 3 V Lithium CR2450
Batteriebetriebsdauer:	bis zu 5 Jahre
Länge der Kordel:	ca. 2 m
Betriebstemperatur:	5°C bis 40°C
Lagertemperatur:	-5°C bis 70°C

Ergophone Funk-Zugtaster TRX	
Best.-Nr.:	35112
Farbe des Tasters:	Weiß
Farbe der Kordel:	Rot