



Ergonomie-Telefone

Zubehör: Ergophone Funk-Zugtaster TRX

Beschreibung

Der Funk-Zugtaster TRX leitet Rufe über Funk an ein Ergophone Telefon mit integriertem Funkempfänger 869,2 MHz oder an einen externen Ergophone Funkempfänger/Funkempfänger TRX weiter.

Der Zugtaster beinhaltet einen Transceiver (TRX), welcher senden und empfangen kann und somit maximale Sicherheit bietet. Ein ausgelöster Notruf wird durch den Empfänger rückbestätigt, wenn dieser auch bidirektional arbeitet.

Funk-Zugtaster werden vornehmlich in Seniorenheimen oder in Bereichen des betreuten Wohnens eingesetzt. Ein solcher Taster kann z. B. im Bad neben der Toilette in Aufputz- oder Unterputzmontage installiert werden.

Leistungsmerkmale

- Europäische Hausnotruffrequenz 869,2 MHz
- Bidirektionaler Transceiver (TRX)
- Technische Überwachung (Batterieüberwachung und Tagesmeldung)
- Batterie (Knopfzelle Lithium 3V CR2450) kann nur vom Hersteller ausgetauscht werden
- Batterielebensdauer: bis zu 5 Jahre bei normaler Nutzung (Notrufauslösung einmal am Tag und wöchentlicher Testruf)
- Funkreichweite: bis zu 30 m in Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur) und bis zu 250 m im Freien
- Auf- und Unterputzmontage



Technische Daten

Abmessungen Aufputzdose (B x H x T):	8,5 x 8,5 x 4,5 cm
Sichtbarer Taster bei Unterputzmontage (B x H x T):	8 x 8 x 1 cm
Gehäuse:	ABS
Gewicht:	ca. 220 g bei Aufputzdose
Funkempfängersystem:	869,2 MHz
Funkreichweite:	max. 250 m im Freien, max. 30 m in Gebäuden
Batterie:	Knopfzelle 3 V Lithium CR2450
Batteriebetriebsdauer:	bis zu 5 Jahre
Länge der Kordel:	ca. 2 m
Betriebstemperatur:	0°C bis 40°C
Lagertemperatur:	-5°C bis 70°C

Technische Änderungen vorbehalten.
Produktfarbe den Abbildungen ähnlich.
Ausgabestand: Rev. 01

Ergophone Funk-Zugtaster TRX	
Best.-Nr.:	35112
Farbe des Tasters:	Weiß
Farbe der Kordel:	Rot